



7710023

TECHTRADE

Baseus nosilec za telefone in tablice črn  
SUTQ000001

## NAVODILA ZA UPORABO

Baseus visokokvalitetni nosilec za telefone in tablice. Elegantne črne barve in izdelan z izjemno trpežnimi materiali, je zanesljiva zaščita pred nepričakovanimi udarci, ki se jim težko izognemo na cesti. Univerzalna združljivost držala omogoča uporabo za vse pametne telefone in tablice z diagonalo zaslonov od 4,7 do 12,3 palca. Ne le funkcionalen, temveč tudi estetsko dovršen dodatek za vsako vozilo. Odličen za krajšanje časa med vožnjo potnikom...

### Tehnične lastnosti:

Velikost ročaja: 202x158x53 mm

Velikost ročaja: 50-150 mm

Velikost pritrditve: 47-162 mm

Material: ABS + aluminijeva zlitina

Združljivost: naprave z velikostjo zaslona od 4,7 do 12,3 palcev

Stabilno in trdno izdelano

Možnost poljubne nastavitve kota zaslona za 360 stopinj

Enostavna namestitev na vzglavnik

Združljivo s telefoni in tablicami

Enostavna montaža in nastavitvev



**Paket vsebuje:** Paket vsebuje: 1x Baseus nosilec za telefone in tablice črn SUTQ000001, 1x Navodila

### Namestitev nosilca:

**Naslon za glavo:** Nosilec pritrdite na naslon za glavo sedeža v avtomobilu. Prepričajte se, da je razdalja med palicama naslona za glavo med 47 mm in 162 mm.

**Namestitev nosilca:** Nosilec ima obliko krempljev. Te kremplje namestite okoli palic naslona za glavo in jih razširite, da se zagotovi stabilna in varna namestitev.

**Prilagajanje nosilca:** Nosilec je odporen na udarce, ki so neizogibni med vožnjo. Namenjen je uporabi z vsemi telefoni in tablicami z diagonalo od 4,7 do 12,3 palcev.

**Nastavitev kotov in dolžine:** Nosilec ima razširljive roke in vrtljivo nastavitvev, kar omogoča enostavno prilagajanje naprave po vaših potrebah. Preverite in prilagodite kot in dolžino rok, da boste lahko napravo udobno uporabljali.

**Preverite nosilnost:** Nosilec lahko prenese obremenitev do 1 kg. Pred uporabo preverite težo vaše naprave, da zagotovite, da ne presega dovoljene nosilnosti.

**Test:** Po namestitvi in prilagajanjih vedno izvedite varnostno preverbo, da zagotovite, da je naprava varno pritrjena in da ni nevarnosti, da bi med vožnjo padla ali se premaknila.

**Uporaba:** Po končani namestitvi in prilagajanjih je nosilec pripravljen za uporabo. Napravo namestite v nosilec in uživajte v njegovi uporabi.

### Firma in sedež proizvajalca:

BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska