



2190097

TECHTRADE

Digitus polnilec 150W 2xTipC 2xTipA PD GaN
DA-10181

NAVODILA ZA UPORABO

Digitus polnilec z napredno tehnologijo GaN zagotavlja učinkovito polnjenje s skupno močjo 150W na 2x USB-C ter 2x USB-A priklopi. Omogoča sočasno polnjenje 4 naprav. Je združljiv z večino hitrih polnilnih protokolov in vključuje zaščito pred prenapetostjo, prekomernim tokom, kratkim stikom in pregrevanjem za večjo varnost naprav.

Tehnične lastnosti:

Povezava: 2x USB TipC + 2x USB TipA

Vhodna napetost: 100~240 V AC, 50/60Hz

Zaščita pred prenapetostjo

Zaščita pred preobremenitvijo

Zaščita pred kratkim stikom

Zaščita pred pregrevanjem s samodejnim izklopom in obnovitvijo (auto-recovery)

Podpira funkcijo Power Delivery 3.0 in PPS s 150W skupne moči polnjenja

Dimenzije: D 85 x Š 52 x V 52 mm

Barva: črna/srebrna

Teža: 500 g

Opozorilo: Ko je priključenih več naprav, bo adapter izbral ustrezen protokol hitrega polnjenja za optimalno razdelitev moči za vsako napravo, kar povzroči 2- do 3-kratno prekinitev povezave, preden se začne hitro polnjenje



Paket vsebuje: 1x Digitus polnilec 150W 2xTipC 2xTipA PD GaN DA-10181, 1x Napajalni kabel, 1x Navodila

Namestitev strojne opreme

1. Ugasnite vašo napravo.
2. Vključite USB Tip-C ali USB-A kabel iz vaše naprave v pretvornik.
3. Priključite pretvornik v električno omrežje. Vključite vašo napravo.

Možnost napajanja:

Izhodna napetost: USB-C1/C2: PD 100 W (PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)

Izhodna napetost: USB-A1/A2: 22,5 W (5 V/4,5 A, 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A) SCP & QC3.0

Izhodna napetost: USB-C1+C2+A1+A2: C1: 100W + C2: 30W + A1: 10W + A2: 10W

OPOZORILO

Električnega kabla ne vlecite s silo. Ne dotikajte se ga z mokrimi rokami.

Nikoli ne odpirajte ohišja aparata.

Na napravo ne postavljajte drugih težjih naprav.

Poškodovan USBi kabel lahko povzroči požar ali električni šok.

Nikoli ga ne postavite v direkten stik s sončno svetlobo.

Ravno tako ga ne namestite v prostor z visokim odstotkom vlage.

Ne postavite ga blizu grelnega elementa.

Preprečite stik aparata z vodo ali vlago.

Naprave ne prijemajte z mokrimi rokami.

Čistite ga s suho krpo

Če iz naprave prihaja dim jo v trenutku izklopite.

Firma in sedež podjetja

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA